

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/kombajn-kosmetyczny-5w1-classic-line-beauty-super-ss-p-60427.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kombajn Kosmetyczny 5w1 Classic Line Beauty Super! SS!

Cena

2 669,74 zł

Numer katalogowy

1038515672

Opis produktu

Kombajn Kosmetyczny 5w1 Classic Line

Prostota, trwałość i jakość - to główne atrybuty urządzenia 5w1 z serii classic line. Intuicyjna obsługa oraz świetna jakość wykonania urządzenia zapewni efektywną i przyjemną pracę kosmetyczce. Szeroki zakres funkcji pozwala na znaczne powiększenie oferty gabinetu kosmetycznego.

Funkcje:

1. Vacuum
2. Spray
3. Ultradźwięki
4. Galwanizacja
5. Darsonval

Vacuum & Spray to funkcje służące do masażu próżniowego twarzy, drenażu limfatycznego twarzy, szyi, dekoltu oraz rozpylania płynów, np. toniku podczas zabiegu kawitacji.

Galwanizacja uspokaja skórę po zabiegu oczyszczania, pomaga przy nerwobólach i trądziku różowatym. Przyspiesza proces regeneracji. Prąd stały pomaga wyciszyć skórę po zabiegu oczyszczania, pobudza krążenie skóry, działa korzystnie na cerę dojrzałą.

Darsonval jest to urządzenie elektroniczne służące do terapii i masażu z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości. Aparat wyposażony jest w 4 szklane peloty. Podczas kontaktu szklanej elektrody ze skórą dochodzi do iskrzenia. Ma to pobudzający wpływ na skórę, tkanki podskórne i mięśnie. Prądy Darsonvala stosowane są w celu dezynfekcji skóry np. po zabiegu oczyszczania. Mają działanie bakterioobójcze, rozgrzewające i zwiększające wchłanianie substancji aktywnych. Darsonval jest doskonałym uzupełnieniem skutecznych zabiegów regeneracji skóry.

Ultradźwięki ułatwiają penetrację substancjom leczniczym i preparatom które działają uszczelniająco na naczynia krwionośne, przyspieszają leczenie zmian trądziku pospolitego i różowatego.

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|----------------------|
| wymiary | 45x36x18,5 |
| waga | 7kg |
| pobór mocy | 70W |
| częstotliwość | 1 Mhz |
| ultradźwięków | |
| moc | 0-3 Wcm ² |
| ultradźwięków | |
| moc darsonwala | 650000 Ghz |
| moc prądu | 5 W |
| galwanicznego | |
| natężenie prądu | 30-650mA |
| galwanicznego | |
| moc ssania | 0-0,07MPa |
| VACUUM | |
| napięcie | 220-230V |
| częstotliwość | 50-60Hz |

pracy