

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/polderma-lipo-hifu-fala-ultradzwiekowa-szkolenie-tanio-ss-p-60696.html>

BRAK
ZDJĘCIA



POLDERMA LIPO HIFU FALA ULTRADŹWIEKOWA SZKOLENIE Tanio! SS!

Cena	48 026,59 zł
Numer katalogowy	1038516787

Opis produktu

POLDERMA, URZĄDZENIE LIPO HIFU **Skoncentrowana fala ultradźwiękowa w walce z nadmiarem** **tłuszczu.**

LIPO HIFU

Nieinwazyjna alternatywa dla liposukcji. Technologia wykorzystuje najnowsze rozwiązania skoncentrowanej fali ultradźwiękowej. Zapewnia trwałą redukcję tkanki tłuszczowej, nie uszkadzając przy tym skóry.

Poprzez skupienie energii na stałych głębokościach 0,8 i 1,3 cm, zabieg jest całkowicie bezpieczny dla skóry i nie powoduje jej uszkodzenia.

W miejscu działania następuje szybki wzrost temperatury (powyżej 56 Stopni Celsjusza), co powoduje trwałe uszkodzenie komórek tłuszczowych i całkowite ich usunięcie z organizmu.

Zabieg przeznaczony jest dla osób, które mimo zdrowego stylu życia, zbilansowanej diety i ćwiczeń nie mogą pozbyć się niechcianego nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Ostateczne efekty zabiegu, widoczne zmniejszenie obwodów brzucha, ud, ramion, uzyskujemy po 8 - 12 tygodniach od zabiegu.

Jest to czas, w którym organizm fizjologicznie eliminuje uszkodzone komórki tłuszczowe.

Podczas jednego zabiegu jesteśmy w stanie zredukować obwód danego obszaru ciała o 2,5 cm oraz widocznie poprawić wygląd, jędrność i napięcie skóry.

Przewaga:

- Wysoka skuteczność,
- Szybki czas zabiegu spowodowany dużym obszarem zabiegowym kartridża,
- Alternatywa do chirurgicznej liposukcji.

Zalety:

- Nieinwazyjna lipoliza,
- Brak potrzeby częstego powtarzania procedury,
- Wysoka rentowność dla gabinetu.

Najistotniejsze przeciwwskazania do zabiegu:

- przepuklina na powierzchni zabiegowej,

-
- cięża lub podejrzenie ciąży,
 - mniej niż 1.0 cm tkanki tłuszczowej poza ogniskiem skupienia LIPO HIFU,
 - przerwanie ciągłości skóry.

Kartridże zabiegowe 0,8 i 1,3cm.

Zestaw zawiera:

- urządzenie główne,
- kabel zasilający,
- głowicę zabiegową,
- kartridż 0,8cm,
- kartridż 1,3cm,
- akcesoria pomiarowe,
- instrukcję obsługi,
- gwarancję,
- szkolenie wraz dowozem.

DANE TECHNICZNE

Moc	100W
Napięcie	220-230V
Wyświetlacz	LCD, dotykowy
Częstotliwość	4Mhz
Moc	0-2J na punkt
Głębokość przenikania ultradźwięków	0,8cm, 1,3cm
Skupienie plamek	24x24=576